

PHILIPS

Žarulja od 100 W
A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 h



8720169253216



Najmodernija LED žarulja za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju.
- Ne sadrži živu

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Bez UV i IR

U snopu svjetlosti nema infracrvenog zračenja, što znači da ne zrači toplina, a nema ni ultraljubičastog svjetla, što znači da tkanina i predmeti pod ovim svjetlom neće izbljediti.

Ne sadrži živu

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 12 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1521 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Učinkovitost: 117 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Naziv proizvoda: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 13 W
- Ekvivalentna snaga: 100 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169253216
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 14,9 cm
- Dužina: 6,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.327

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com