

# PHILIPS

Reflektorska žarulja  
od 50 W PAR16 GU10

Pametni LED

Prilagodljiva bijela pametna  
žarulja

Do 345 lumena

Jednostavno priključivanje i  
korištenje

Upravljanje aplikacijom ili  
glasom



8720169296787



## Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Naglasite udobnost i dobrobit! Ove pametne reflektorske žarulje standardnog su oblika GU10 koji poznajete i volite, no njihove leće od pravog stakla donose veću eleganciju. A i pružaju vam nešto što je sve samo ne standardno: prilagodljivo bijelo svjetlo za sve potrebe i raspoloženja. Postavite hladno bijelo svjetlo kada vam je potrebna usredotočenost ili ugodno toplo bijelo svjetlo kada se želite opustiti – ovisi o tome što vam odgovara za što bolji i ugodniji život kod kuće. Sve to uz upravljanje glasom, putem daljinskog upravljača WiZ ili aplikacije WiZ neovisno o tome jeste li kod kuće. Pametne reflektorske žarulje GU10 tvrtke Philips povezuju se putem vaše postojeće Wi-Fi veze, stoga nema potrebe za dodatnim hardverom, umrežavanjem ni postavljanjem.

### Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje

### Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili

#### **Pametne značajke**

- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Automatizirajte svoja svjetla. Radi s proizvodima linije „Connected by WiZ”

#### **Načini osvjetljenja**


- Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
- Hladno bijelo svjetlo

#### **Oblik**

- Ravnomjerna distribucija svjetla

Istaknute znač.

### Jednostavno priključivanje i korištenje




WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi usmjerivač, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

### Upravljanje s bilo kojeg mjesta



Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

### Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom



Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

### Automatizirajte svoje svjetlo




Svjetla možete postaviti tako da se uključe/isključe ili promijene način osvjetljenja u skladu s otkrivanjem pokreta. Radi sa svim proizvodima linije „Connected by WiZ”.

### Milijuni boja i dinamični osvjetljenja



Na raspolaganju vam je paleta s milijunima boja osvjetljenja kojima možete stvoriti zadivljujući ambijent u svom domu. Uživajte u suptilnim razlikama kojima naši dinamični svjetlosni efekti osvjetljavaju vaše okruženje.

### Hladno bijelo svjetlo



Razvedrite svoj dom hladnim bijelim svjetlom koje potiče na aktivnost. Pametno svjetlo koje se jednostavno uklapa u vaše dnevne aktivnosti.

### Ravnomjerna distribucija svjetla



Dobijte ujednačeno osvjetljenje u prostoriji pomoću ovog svjetla koje ravnomjerno raspoređuje svoje meko jako svjetlo po prostoriji.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: PAR16
- Utičnica: GU10
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,5 cm
- Masa: 0,05 kg
- Širina: 5 cm

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

## Razno

- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 40 mA
- Učinkovitost: 73 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169296787
- EOC: 872016929678700
- Naziv proizvoda: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.48
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 4,7 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,5 cm

## Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 345 lm
- Nazivni vršni intenzitet: 550 cd
- Nazivna snaga: 4.7 W

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1877833
- Referenca za mjerenje toka: Narrow Cone

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169296787
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,09 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 7 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003772221



Datum izdavanja:  
2024-09-18  
Verzija: 0.115

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)