

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Rover

Zidne svjetiljke

2700 K

Mjed

ClickFix; otporno na vodu



8720169299375



Moderna LED svjetiljka za zrcalo za jarko osvjetljenje kupaonice

Philips nudi svjetiljke za zrcalo za sve potrebe kupaonske rasvjete. Naše svjetiljke za zrcalo dizajnirane su za rad u vlažnim uvjetima, sa zaštitom od prskanja vode. Nježno toplo bijelo LED svjetlo ugodno za oči. Montirajte u četiri jednostavna koraka uz patentirani sustav za montažu ClickFix tvrtke Philips. Izrađene od odabranih robusnih materijala koji osiguravaju izdržljivost i privlačno izgledaju.

Lako postavljanje

- ClickFix lako postavljanje

Uskladite stil svog prostora

- Savršena koordinacija s ostalim kupaonskim svjetiljkama tvrtke Philips

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Dobrobit u kupaonici jamči izuzetno kvalitetna rasvjeta

- Dobra vidljivost je važna u kupaonici

Vrlo kvalitetno svjetlo

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima

Sigurnost

- Otpornost na vlagu

Trajnost

- Dugotrajna kvaliteta koja traje dugi niz godina

Istaknute znač.

ClickFix lako postavljanje

Postavljanje u četiri jednostavna koraka uz patentirani sustav za postavljanje Philips ClickFix. Postavljanje reflektorske svjetiljke jednostavno je i možete ga obaviti sami. Jednostavno montirajte nosač na strop, spojite žice, a zatim utisnite i učvrstite svjetiljku u jednom potezu.

Opsežan asortiman kupaonske rasvjete

Philips nudi svjetiljke za zrcalo i stropne reflektorske svjetiljke za sve potrebe kupaonske rasvjete.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete imati savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Dobra vidljivost je važna

Dobra vidljivost od ključne je važnosti ispred zrcala i to je razlog zašto svaka svjetiljka ima vrlo kvalitetan izvor svjetlosti koji osigurava pouzdano dotjerivanje. Asortiman kupaonske rasvjete upotrebljava najnoviju tehnologiju za štednju energije radi pružanja obilja kvalitetnog svjetla koje nije prejako.

EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima



Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na treperenje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. Ovo rasvjetno tijelo tvrtke Philips ne samo da pruža ugodnu rasvjetu, već zadržava kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina.

Otpornost na vlagu

Otpornost na vlagu znači da ovaj proizvod možete sa sigurnošću upotrebljavati u kupaonicama, kuhinjama, na balkonima i u drugim prostorima u kojima može biti vlage.

Izdržljivost i dug vijek trajanja

Izrađen od odabranih robusnih materijala koji osiguravaju izdržljivost i privlačno izgledaju. Izrađen za pružanje dugotrajnih performansi. Postavite ga i zaboravite na njega do kraja njegova dugog vijeka trajanja – izbjegnite gnjavanja sa zamjenama. Visokokvalitetni materijali testirani su na otpornost na UV zračenje i visoke temperature, a provedeni su i drugi testovi izdržljivosti kako bi se osigurala dugotrajnost

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Mjed
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Kupaonica, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: ClickFix, Otporno na vodu

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 37 mA
- Učinkovitost: 146 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Snaga: 5 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,29 kg
- Visina: 7 cm
- Dužina: 44 cm
- Širina: 5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 730
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: D
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169299375
- Neto težina: 0,28 kg
- Bruto težina: 0,36 kg
- Visina: 4,6 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 9 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.282

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com