

PHILIPS


Kapsula od 20 W,
G4

LED

2700 K

200 lm

15.000 h



8720169300491



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena klasičnim žaruljama od mlječnog stakla.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije

zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

LED žarulja za svakodnevnu uporabu tvrtke Philips savršena je žarulja za osnovne potrebe rasvjete. Pruža predivno svjetlo i pouzdanu učinkovitost koje očekujete od LED žarulje tvrtke Philips po pristupačnoj cijeni.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa u obliku kapsule
- Utičnica: G4
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 3,75 cm
- Širina: 0,95 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 200 lm

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 117 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169300491
- EOC: 872016930049100
- Naziv proizvoda: LED 20W G4 WW 12V ND micro SRT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC Electronic 12 V
- Snaga: 1,7 W
- Ekvivalentna snaga: 20 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 3,75 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: – Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1879160

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8720169300491
- Neto težina: 0 kg
- Bruto težina: 0,01 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):
929003779058



Datum izdavanja:
2024-09-18
Verzija: 0.202

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com