

# PHILIPS

Kapsula 40 W G9  
G9

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8720169301696



## Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena klasičnim žaruljama od mliječnog stakla.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

### Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

# Istaknute znač.

## Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

## Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije

zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

## Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

LED žarulja za svakodnevnu uporabu tvrtke Philips savršena je žarulja za osnovne potrebe rasvjete. Pruža predivno svjetlo i pouzdanu učinkovitost koje očekujete od LED žarulje tvrtke Philips po pristupačnoj cijeni.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: G9
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,2 cm
- Širina: 1,6 cm

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 320 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 127 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169301696
- EOC: 872016930169600
- Naziv proizvoda: LED 40W G9 WW RF ND SRT6

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 3,7 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,2 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1932584

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:  
8720169301696
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,01 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):  
929003790801



Datum izdavanja:  
2024-09-19  
Verzija: 0.226

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)