

# PHILIPS

Kapsula 40 W G9  
G9

LED

4000 K

480 lm

15.000 h



8720169301733



## Prepoznatljivo svjetlo susreće inovativan dizajn

Ova LED kapsula s naponom električne mreže pruža svjetlo bijelo svjetlo za generalnu rasvjetu.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenih žarulja oblika kapsule

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

# Istaknute znač.

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Zamjenjuje halogene žarulje oblika kapsule



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene žarulje oblika kapsule.

## Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: G9
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

### Dimenzije žarulje

- Visina: 5,2 cm
- Širina: 1,6 cm

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 320 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 480 lm

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 129 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169301733
- EOC: 872016930173300
- Naziv proizvoda: LED 40W G9 CW ND SRT6

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 3,7 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,2 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1932590

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169301733
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,01 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):  
929003791001



Datum izdavanja:  
2024-09-06  
Verzija: 0.224

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)