

PHILIPS

Žarulja od 60 W
A60 E27

Pametni LED

Prilagodljiva bijela pametna
žarulja

Do 806 lumena

Jednostavno priključivanje i
korištenje

Upravljanje aplikacijom ili
glasom



8720169302990



Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena klasičnim žaruljama od mlječnog stakla.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A60
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 11,1 cm
- Masa: 0,05 kg
- Širina: 6 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: Trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 65 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 8 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11,1 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 806 lm
- Nazivna snaga: 8 W

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1877820
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169302990
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,09 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 7 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003781921



Datum izdavanja:
2024-09-18
Verzija: 0.102

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com