

# PHILIPS

Iznimno učinkovita  
uvučena svjetiljka  
Diamond Cut

Iznimno učinkovito

3000 K

Bijela

8720169308169



## Iznimno učinkovita stropna svjetiljka, nudi energetski najučinkovitije rješenje za vas

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu stropnu svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. S nevjerojatnim vijekom trajanja od 50.000 sati traje više od 3 puta dulje od LED stropnih svjetiljki tvrtke Philips – a upotrebljava samo 50 % energije. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Svjetlosni efekt

- Visokokvalitetni difuzorMeko svjetlo s ravnomjernom distribucijom svjetla

### Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

# Istaknute znač.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## Visokokvalitetni difuzor Meko svjetlo s ravnomjernom distribucijom svjetla

Ovaj visokokvalitetni difuzor ravnomjerno raspršuje meko svjetlo u vašim prostorijama.

## Materijal od visokokvalitetnog metala

Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 25.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 49 mA
- Učinkovitost: 166 lm/W

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Snaga: 4,8 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,152 kg
- Dužina proreza: 12.5 cm
- Širina proreza: 12.5 cm
- Visina: 5 cm
- Dužina: 15 cm
- Uvučeni dio: 0 cm
- Širina: 15 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 50.000 sat(i)
- Promjer: 145 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Da
- IP šifra: IP20

- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169308169
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,18 kg
- Visina: 14,8 cm
- Dužina: 14,8 cm
- Širina: 5,7 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.172

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)