

PHILIPS

Iznimno učinkovita
uvučena svjetiljka
Diamond Cut

Iznimno učinkovito

3000 K

Bijela

8720169308169



Iznimno učinkovita stropna svjetiljka, nudi energetski najučinkovitije rješenje za vas

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu stropnu svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. S nevjerojatnim vijekom trajanja od 50.000 sati traje više od 3 puta dulje od LED stropnih svjetiljki tvrtke Philips – a upotrebljava samo 50 % energije. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Održiva rasvjetna rješenja

- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Svjetlosni efekt

- Visokokvalitetni difuzor Meko svjetlo s ravnomjernom distribucijom svjetla

Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

Istaknute znač.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Visokokvalitetni difuzor Meko svjetlo s ravnomjernom distribucijom svjetla

Ovaj visokokvalitetni difuzor ravnomjerno raspršuje meko svjetlo u vašim prostorijama.

Materijal od visokokvalitetnog metala

Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 49 mA
- Učinkovitost: 166 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Snaga: 4,8 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,152 kg
- Dužina proreza: 12.5 cm
- Širina proreza: 12.5 cm
- Visina: 5 cm
- Dužina: 15 cm
- Uvučeni dio: 0 cm
- Širina: 15 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 50.000 sat(i)
- Promjer: 145 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Da
- IP šifra: IP20

- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169308169
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,18 kg
- Visina: 14,8 cm
- Dužina: 14,8 cm
- Širina: 5,7 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929004113631



Datum izdavanja:
2024-08-12
Verzija: 0.168

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com