

# PHILIPS

Svjetlosna traka 15  
m RGB

Svjetlosne trake

RGB

Bijela

Prigušiva; RGB

8720169322530



## Vrhunsko svjetlo i stil

Prilagodite ugodaj u prostoru bilo čemu što radite.

**Ambijentalni svjetlosni efekt**

- Način ambijentalnog svjetla

# Istaknute znač.

## Način ambijentalnog svjetla

Napravite ugodnu, intimnu atmosferu uz pomoć načina ambijentalnog svjetla.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Da
- Integrirane LED: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na kabelu: Da
- Adapter za napajanje u kompletu: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): -
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Svjetla u nizu String / Lightstrip

- Mogućnost produljivanja: Ne

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetlosne trake
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Prigušivo, RGB boje

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 120 mA

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,28 kg
- Visina: 0,21 cm
- Dužina: 1.500 cm
- Širina: 1 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: -
- Boja svjetla: RGB
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Bežično prigušivanje – ne upotrebljavajte s prigušivačem
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

8720169322530

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod:  
8720169322530
- Neto težina: 0,45 kg
- Bruto težina: 0,6 kg
- Visina: 18,7 cm
- Dužina: 8,2 cm
- Širina: 18,9 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.158

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)