

# PHILIPS

Žarulja od 100 W,  
A60, E27

LED

4000 K

1521 lm

15.000 h



8720169326132



## Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Philips LED žarulje pružaju hladno bijelo svjetlo izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena mliječnim klasičnim žaruljama.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

# Istaknute znač.

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se

treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

## Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 12 cm
- Širina: 6 cm

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1521 lm

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 117 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169326132
- EOC: 872016932613200
- Naziv proizvoda: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 13 W
- Ekvivalentna snaga: 100 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12 cm

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169326132
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 15,6 cm
- Dužina: 6,6 cm
- Širina: 6,4 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.165

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)