

# PHILIPS


Arbour falilámpa  
4,5 W

myGarden

2700 K

Antracit

Vízálló



16459/93/16



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet


Az antracitszürke Philips Arbour LED falilámpánál egy fénykocka függeszkedik egy tartós, fröccsöntött alumíniumból készült tartókeret belsejében. Az ötletes forma vonzza a tekinteteket, és két erőteljes, meleg fehér fénysugarat vetít a falra felfelé és lefelé.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Kertjéhez tervezve

- IP44 – időjárásálló



# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órák élettartamot is biztosít (ami 3 órák napi átlagos használat esetében 25 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

## Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,525 kg
- Magasság: 13 cm
- Hosszúság: 13 cm
- Szélesség: 12,7 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 35 W
- A lámpa teljes fényárama: 800 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 4.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696131237
- Nettó tömeg: 0,53 kg
- Bruttó tömeg: 0,61 kg
- Magasság: 14,1 cm
- Hosszúság: 13,6 cm
- Szélesség: 13,6 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21  
Verzió: 0.448

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)