

# PHILIPS

Arbour fali lámpa 6 W

myGarden


2700 K

Antracit

Érzékelő; Vízálló



16461/93/16



## Mindig világosságra érhet haza

Az antracitszürke Philips Arbour LED kültéri fali lámpánál egy tartós, fröccsöntött alumínium foglalat keretez egy fénypanelt. Emellett mozgásérzékelővel is rendelkezik. Ez a fény-kép szórt meleg fehér fényvel világítja majd be az Ön külső tereit.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Kertjéhez tervezve

- Mozgásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- IP44 – időjárásálló

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órák élettartamot is biztosít (ami 3 órák napi átlagos használat esetében 25 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

## Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

**IP44 – időjárásálló**

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő

víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

## Műszaki adatok

### Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

### Kert

- Kert: Kert és terasz

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Érzékelő, Vízálló

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,695 kg
- Magasság: 22,1 cm
- Hosszúság: 16,6 cm
- Szélesség: 7,5 cm

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 600
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: E
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Fényforrások száma: 1

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696131251
- Nettó tömeg: 0,7 kg
- Bruttó tömeg: 0,82 kg
- Magasság: 24,1 cm
- Hosszúság: 8,6 cm
- Szélesség: 17,6 cm
- Cikkszám (12NC): 915005193901



Kiadás dátuma:  
2024-06-17  
Verzió: 0.451

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.