

# PHILIPS

Hoverfly fali lámpa 60  
W E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló



17237/30/PN



## Hozzon létre varázslatos szabadtéri pillanatokot

Vigye ki a vintage stílust a szabadtérre ezzel a fekete kivitelű Philips myGarden fali lámpával. A retró kialakítású lámpával stílusosan élvezheti a szabadtéri pillanatokot. A kiváló minőségű anyagok és a fekete színű borítás tökéletesen illik egyéni stílusához.

### **Szabadtéri használatra**

- Kiváló minőségű anyagok

### **Különleges jellemzők**

- Időjárásálló

### **Élvezze az életet a szabadban**

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

# Fénypontok

## Kiváló minőségű anyagok

A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. A lámpatest szilárd, ellenáll a rozsdásodásnak is bármilyen időjárás esetén, és hosszan tartó használatot biztosít.

## Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezték: Kert és terasz
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

#### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,967 kg
- Magasság: 22,4 cm
- Hosszúság: 22,2 cm
- Szélesség: 24,8 cm

#### Szervíz

- Jótállás: 2 év

#### Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696156803
- Nettó tömeg: 0,97 kg
- Bruttó tömeg: 1,39 kg
- Magasság: 26,3 cm
- Hosszúság: 23,8 cm
- Szélesség: 26,8 cm



Kiadás dátuma:  
2025-02-19  
Verzió: 0.528

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)