

PHILIPS

Yarrow fali lámpa
5,5 W

myGarden


2700 K

Fekete

Vízálló



17297/30/16



Mindig világosságra érhet haza

A fekete Philips Yarrow kültéri, LED-es fali lámpa kiváló minőségű szintetikus anyagokból készült, és a biztonságot szolgáló mozgásérzékelővel rendelkezik. A 3 egyedi sávval díszített kerek, kupolás kialakítás erőteljes, de szórt meleg fehér fénnel ragyogja be a külső tereket.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Kertjéhez tervezve

- Mozcásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órás élettartamot is biztosít (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 25 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

Meleg fehér fény




A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

IP44 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő

víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,390 kg
- Magasság: 21,4 cm
- Hosszúság: 21,4 cm
- Szélesség: 7,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 600 lm
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696131626
- Nettó tömeg: 0,39 kg
- Bruttó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 22,1 cm
- Hosszúság: 8,6 cm
- Szélesség: 21,6 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-18
Verzió: 0.404

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com