

# PHILIPS


Moss talajba süllyesztett  
spotlábák/leszúrotűskék  
3 W

myGarden

2700 K

Inox

Vízálló



17306/47/16



## Világítsa ki kertjét éjszakára

A masszív Philips myGarden Moss LED rozsdamentes acél süllyesztett spotlámpa anélkül világítja be a gyalogösvényeket és kocsifelhajtókat, hogy változtatna kertje megjelenésén. Az elsőosztályú anyagoknak és kiváló minőségű Philips LED-eknek köszönhetően a beszerelés után szinte semmilyen karbantartást nem igényel.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Kertjéhez tervezve

- IP67 - időjárásálló

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

## IP67 - időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri fény IP67-es értékkel rendelkezik: védve van az ideiglenes vízbe merítés ellen, ez a termék ideális az utak vagy behajtók megvilágítására. Még keresztül is hajthat rajta a gépkocsival.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Talajba süllyesztett spotlámpák/leszúrótűskék
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,32 kg
- Kivágás hossza: 10,5 cm
- Kivágás szélessége: 10,5 cm
- Hosszúság: 11,4 cm
- Süllyesztett távolság: 11,5 cm
- Szélesség: 11,4 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 270
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaszálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 3 W
- IP-kód: IP67
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696120606
- Nettó tömeg: 0,32 kg
- Bruttó tömeg: 0,37 kg
- Magasság: 12,8 cm
- Hosszúság: 12,3 cm
- Szélesség: 12,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-02-19  
Verzió: 0.526

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)