

PHILIPS

Moonshine mennyezeti
lámpa 28 W E27,
fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Antracit

Vízálló



17350/93/PN



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

Az antracitszürke Philips Moonshine LED kültéri fali lámpa tartós alumíniumöntvényből készült. A minimalista megjelenésű lámpa ragyogó szórt fényt sugároz előre; fali és mennyezeti alkalmazásra.

Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Különleges jellemzők

- Könnyű beállítás
- Időjárásálló

Élvezze az életet a szabadban

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Fénypontok

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Könnyű beállítás



A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékelünk.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,933 kg
- Magasság: 8,1 cm
- Hosszúság: 26 cm
- Szélesség: 26 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: nem alkalmazható
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 14 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály

- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 2

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696158180
- Nettó tömeg: 0,93 kg
- Bruttó tömeg: 1,11 kg
- Magasság: 279 mm
- Hosszúság: 95 mm
- Szélesség: 274 mm
- Cikkszám (12NC): 915005382401



Kiadás dátuma:
2024-09-17
Verzió: 0.326

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com