

PHILIPS

Buxus fali lámpa 4,5
W

myGarden

2700 K

Inox

Vízálló



17357/47/PO



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A rozsdamentes acélból készült Philips Buxus LED fali lámpa stílust és magabiztos erőt kölcsönöz a falnak. A karcsú, lekerekített lámpa bőséges meleg fehér LED-fényt sugároz felfelé és lefelé a lenyűgöző, egész falat elárasztó hatás érdekében.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás

Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és kiváló szintetikus anyagok

Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Különleges jellemzők

- Könnyű beállítás
- Időjárásálló
- Hosszú élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás

Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal



Állítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemelje otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Könnyű beállítás



A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékelünk.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Hosszú élettartam



A Philips LED fényforrások élettartama átlagosan akár 25 000 óra is lehet (ami átlagosan 25 évnek felel meg 3 óra/nap átlagos használat és legalább 13 000 be- és kikapcsolási ciklus mellett).

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,659 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 10,1 cm
- Szélesség: 12,6 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 35 W
- A lámpa teljes fényárama: 525
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 4.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696159408
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,74 kg
- Magasság: 15,6 cm
- Hosszúság: 10,6 cm
- Szélesség: 13,1 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-18
Verzió: 0.553

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com