

# PHILIPS

Canaval mennyezeti  
lámpa, 18 W

Mennyezeti lámpák

2700 K

Fehér

Fényerő-  
szabályozható; SceneSwitch



32809/31/P0



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

A Philips Canaval LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség. Válassza ki a fokozatos fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a különböző hangulatokhoz otthonában.

### Egyszerű használat

- A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam

### Korszerű LED-jelzőfény

- Magas fényerő

### Energiatakarékos

- Integrált LED, a rendszer részeként
- 80%-os energiamegtakarítás

# Fénypontok

## Egyszerű karbantartás



## Egyenletes fényeloszlás



## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## Magas fényerő

Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel. A fényforrás 40°-os szögben sugározza a fényt, ami tökéletes a spotlámpás megvilágításhoz.

## Integrált LED-es fényforrás



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-es fényforrásnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem cserét nem igényel.

## 80%-os energiamegtakarítás



Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos izzós világításhoz képest.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

**Tartósság**

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

**Környezetvédelem**

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

**A fény jellemzői**

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Garázs
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, SceneSwitch

**Egyéb jellemzők**

- Lámpa áramerőssége: 150 mA
- Hatásfok: 100 lm/W

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Magasság: 6,7 cm
- Hosszúság: 35 cm
- Szélesség: 35 cm

**Szerviz**

- Jótállás: 5 év

**Műszaki adatok**

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 350 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1800
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 18
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696169285
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,92 kg
- Magasság: 38,8 cm
- Hosszúság: 7,4 cm
- Szélesség: 38,7 cm
- Cikkszám (12NC): 915005676601



Kiadás dátuma:  
2024-09-17  
Verzió: 0.877

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)