

# PHILIPS

Donegal  
süllyesztett lámpa


Süllyesztett lámpák

Fényforrás nélkül

Króm



50391/11/PN



## Hozza létre a tökéletes fényt

A Philips Donegal süllyesztett szpotlámpa prémium, nem porosodó és nem rozsdásodó anyagból készült a könnyű karbantartás érdekében. A stílusához illő Philips GU10-es LED-es fényforrás kiválasztásával kiváló minőségű és tartós világítást biztosíthat.

### Különleges jellemzők

- Nem tartalmaz fényforrást
- Egyszerű fényforráscsere

### A nappalijához és hálószobájához tervezve

- Páratlan minőségű anyagok
- Nincs por, nincs rozsda

# Fénypontok

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpa nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az Ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A Philips LED fényforrás kiváló minőségű, és hosszantartó fényáramot biztosít.

## Egyszerű fényforráscseré

Az új, egyszerűen használható gyűrű könnyűvé teszi a GU10-es fényforrás beszerelését.

## Páratlan minőségű anyagok

A süllyesztett spotlámpa prémium minőségű, kiváló felületkezelésű műanyagból készült. Ez tartósságot és magas fényáram-ellenállást biztosít.

## Nincs por, nincs rozsdá

A süllyesztett spot speciális, nem porosodó és nem rozsdásodó felületi anyagának köszönhetően a termék minimális port gyűjt össze és hosszú élettartamú.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Króm
- Anyag: Műanyag

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Könnyű fényforráscseré: Igen
- Integrált LED: Nem
- Kizárólag LED-ekhez: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,112 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 4,2 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 30 000 h
- A lámpa teljes fényárama: -
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696160855
- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Magasság: 158 mm
- Hosszúság: 53 mm
- Szélesség: 103 mm



Kiadás dátuma:  
2025-02-19  
Verzió: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)