

# PHILIPS

Limbali mennyezeti/  
fali spotlámpa

Mennyezeti/fali  
spotlápák

Fényforrás nélkül

Nikkel



8718696133194



## A stílusra helyezett hangsúly

Illessze be otthonába ezt a praktikus Philips spotlámát. Válassza ki a spot stílusához illeszkedő Philips GU10 LED fényforrást, amely kiváló minőségű és hosszú élettartamú fényt fog biztosítani.

### **Egyszerű használat**

- Állítható fejű szpotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

### **Prémium minőség**

- Tartós, kiváló minőségű anyagok

### **Különleges jellemzők**

- Bármilyen enteriőrbe beleillik

# Fénypontok

## Állítható fejű szpotlámpa



A szpotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

## Tartós, kiváló minőségű anyagok

A szpotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, és kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós, így magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának világítását.

## Bármilyen enteriőrbe beleillik

Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor nagyon elegáns Philips szpotlámpa megszépíti a környezetet a lakás bármely részén.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű szpotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali szpotlámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Magasság: 13 cm
- Hosszúság: 8 cm
- Szélesség: 8 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 35W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50 W

- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696133194
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 9 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 12 cm
- Cikkszám (12NC): 915005221601



Kiadás dátuma:  
2024-06-18  
Verzió: 0.193

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)