

PHILIPS

Limbali mennyezeti/
fali spotlámpa, 2 spot

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

Nikkel



8718696133200



A stílusra helyezett hangsúly

Illessze be otthonába ezt a praktikus Philips spotlámát. Válassza ki a spot stílusához illeszkedő Philips GU10 LED fényforrást, amely kiváló minőségű és hosszú élettartamú fényt fog biztosítani.

Egyszerű használat

- Állítható fejű szpotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

Prémium minőség

- Tartós, kiváló minőségű anyagok

Különleges jellemzők

- Bármilyen enteriőrbe beleillik

Fénypontok

Állítható fejű szpotlámpa



A szpotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

Tartós, kiváló minőségű anyagok

A szpotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, és kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós, így magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának világítását.

Bármilyen enteriőrbe beleillik

Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor nagyon elegáns Philips szpotlámpa megszépíti a környezetet a lakás bármely részén.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű szpotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali szpotlámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,3 kg
- Magasság: 13 cm
- Hosszúság: 32 cm
- Szélesség: 8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 50W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50 W
- IP-kód: IP20

- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 2

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696133200
- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Bruttó tömeg: 0,44 kg
- Magasság: 30 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 10 cm
- Cikkszám (12NC): 915005221701



Kiadás dátuma:
2024-06-17
Verzió: 0.194

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com