

# PHILIPS

Donegal  
süllyesztett lámpa

Süllyesztett lámpák

Fényforrás nélkül

Vörösréz és sárgaréz

8718696160930



## Hozza létre a tökéletes fényt

A Philips Donegal süllyesztett spotlámpa prémium minőségű, por- és rozsdamentes anyagból készül a könnyű karbantartás érdekében. Válassza ki a spot stílusához illeszkedő Philips GU10 LED fényforrást, amely kiváló minőségű és hosszú élettartamú fényt fog biztosítani.

### **Egyszerű használat**

- Állítható fejű szpotlámpa

### **A nappalijához és hálósobájához tervezve**

- Nincs por, nincs rozsdá

### **Prémium minőség**

- Könnyen tisztítható

# Fénypontok

## Állítható fejű szpotlámpa



A szpotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

### Nincs por, nincs rozsdá

A süllyesztett spot speciális, nem porosodó és nem rozsdásodó felületi anyagának köszönhetően a termék minimális port gyűjt össze és hosszú élettartamú.

### Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

### Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Vörösréz és sárgaréz
- Anyag: Műanyag

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem

### A fény jellemzői

- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,248 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 4 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 9 cm

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696160930
- Nettó tömeg: 0,25 kg
- Bruttó tömeg: 0,36 kg
- Magasság: 308 mm
- Hosszúság: 103 mm
- Szélesség: 53 mm
- Cikkszám (12NC): 915005423931



Kiadás dátuma:  
2024-06-28  
Verzió: 0.181

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)