

# PHILIPS

## Projectline Batten

LED-lámpatest

60 cm

2700 K meleg fehér fény

2200 lm

Széles fényeloszlás



8718696169414



## Profi minőség az Ön projektjéhez

Energiatakarékos, professzionális LED szabadonsugárzók különféle alkalmazásokhoz. A ProjectLine szabadonsugárzó lámpák segítik az energiatakarékosságot, és számos alkalmazási területhez ideálisak. Széles fényeloszlás. A szabadonsugárzó egyaránt rögzíthető falra (vízszintesen) és mennyezetre.

### Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

### Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

### Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

# Fénypontok

## Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

## Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Ház színe: Fehér
- Ház anyaga: Polikarbonát
- Optikai búra/lencse bevonata: Opál
- Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát
- Optikai búra/lencse formája: Hajlított
- Optikai búra típusa: Polikarbonát

## Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -10 – +35 °C

## Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: -

## Garancia

- Jótállási idő: 1 év

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: -10% / +10%
- Színkód: 827 meleg fehér
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 2700
- Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia: 0
- Kezdeti színérték: (0.46,0.42)<5
- Lámpacsatló kódja: 22S | LED Module, system flux 2200 lm
- Fényforrás fényrendszerének típusa: LED
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényeloszlása: 120°
- Fényáram: 2 200 lm
- Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható
- Optikai anyag: Polikarbonát
- Az optika típusa: Széles sugárzási szög
- Kültéri optika típusa: -
- Reflektor anyaga: Alumínium
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 91 lm/W
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): Not applicable
- Felfelé irányuló fényhányados: 5

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve::  
Hotel és étterem, Kert és terasz
- Extra funkciók: ProjectLine, Érzékelő, Vízálló

**Egyéb jellemzők**

- CE jelölés: Igen
- ENEC jel: -
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

**Energiaellátás**

- Bemeneti feszültség: 220-240
- Induló áramlökés: 4,1 A
- Indulási idő: 0,047 ms
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

**Energiafogyasztás**

- Teljesítményfelvétel: 24 W
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 62 mm
- Teljes hossz: 570 mm
- Teljes szélesség: 115 mm

**Műszaki adatok**

- Kábel: 2x0,75 mm<sup>2</sup>, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
- Vezérlőfelület: -
- Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki)
- Előtét mellékelve: Igen
- Rögzítőanyag: Rozsdamentes acél
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Védelem nélküli
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK03 | 0,3 J
- Rögzítőeszköz: Rögzítőelem
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 33
- IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem alkalmazható
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): 1.5/1.5
- Szabályozható: Nem

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696169414
- Nettó tömeg: 0,63 kg
- Bruttó tömeg: 0,75 kg
- Magasság: 6,6 cm
- Hosszúság: 62 cm
- Szélesség: 12 cm



Kiadás dátuma:  
2025-02-19  
Verzió: 0.185

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)