

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-lámpatest

60 cm

4000 K természetes fehér fény

2350 lm

Széles fényeloszlás



8718696169469



Profi minőség az Ön projektjéhez

Víz- és időjárásálló, robusztus LED-lámpák ipari használatra széles fényeloszlással. A ProjectLine vízálló lámpatestek robusztus felépítésűek (IK06), porvédettek, és minden irányból védettek a fröccsenő víztől (IP65 védelem). Falra (vízszintesen) és mennyezetre szerelhetők, illetve felfüggeszthetők. Meleg fehér fényük ideális általános (munka)világításhoz, tárolóhelyekhez, garázsokhoz és pincékhez.

Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Ház színe: Fehér
- Ház anyaga: Polikarbonát
- Optikai búra/lencse bevonata: Opál
- Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát
- Optikai búra/lencse formája: Hajlított
- Optikai búra típusa: Polikarbonát

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -10 – +35 °C

Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: -

Garancia

- Jótállási idő: 1 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: -10% / +10%
- Színkód: 840 semleges fehér
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névl.): 4000
- Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia: 0
- Kezdeti színérték: (0.38,0.38)<5
- Lámpacsatlakódja: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Fényforrás fényrendszerének típusa: LED
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fénysugarának fényeloszlása: 120°
- Fényáram: 2 350 lm
- Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható
- Optikai anyag: Polikarbonát
- Optikai típus: Széles sugárzási szög
- Optikai típus – kültéri: -
- Reflektor anyaga: Alumínium
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 97 lm/W
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): Not applicable
- Felfelé irányuló fényhányados: 10

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hotel és étterem
- Extra funkciók: ProjectLine

Egyéb jellemzők

- ENEC jel: -
- CE jelölés: CE-jelölés
- Fotobiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220-240
- Induló áramlöké: 4,8 A
- Indulási idő: 0,044 ms
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítményfelvétel: 24 W
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 65 mm
- Teljes hossz: 575 mm
- Teljes szélesség: 120 mm

Műszaki adatok

- Kábel: 2x0,75 mm², 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
- Vezérlőinterfész: -
- Meghajtó/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki)
- Előtét mellékelve: Igen
- Rögzítőanyag: Rozsdamentes acél
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Por és víz elleni védelem kódja: IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK07 | 2 J-ig megerősített
- Rögzítőeszköz: Rögzítőelem
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón: 33
- IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem alkalmazható
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): 1.5/1.5
- Szabályozható: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696169469
- Nettó tömeg: 0,75 kg
- Bruttó tömeg: 0,87 kg
- Magasság: 7 cm
- Hosszúság: 61,5 cm
- Szélesség: 12,5 cm
- Cikkszám (12NC): 911401896285



Kiadás dátuma:
2024-06-17
Verzió: 0.174

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com