

PHILIPS

Pomeron
süllyesztett lámpa

Süllyesztett lámpák

2700 K

Fehér

Szabályozható



8718696173817



Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás

Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást tesz lehetővé, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre – csak a már meglévő kapcsolójára

Illessze belső teréhez.

- Dekoratív fémbevonat

Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Dekoratív fémbevonat

A fémbevonat modern megjelenést kölcsönöz a lámpának.

Erőteljes, irányított fénysugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 30 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 60 mA
- Hatásfok: 54 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,127 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 6,2 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Süllyesztett távolság: 3,15 cm
- Szélesség: 9 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 107,4 mm
- A lámpa teljes fényárama: 420
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne
használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 7

- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696173817
- Nettó tömeg: 0,13 kg
- Bruttó tömeg: 0,19 kg
- Magasság: 8,8 cm
- Hosszúság: 9,3 cm
- Szélesség: 9,3 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.246

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com