

# PHILIPS


Pomeron  
süllyesztett lámpa

Süllyesztett lámpák

4000 K

Fehér

Szabályozható



8718696173824



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás

Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három fényerősségi beállítást tesz lehetővé, amelyek tökéletesek minden pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más eszközökre – csak a már meglévő kapcsolójára

### **Illessze belső teréhez.**

- Dekoratív fémbevonat

### **Fényhatás**

- Erőtéljes, irányított fénysugár

### **Biztonság**

- Káros UV-sugárzás nélkül

### **Vezérlőelem**

- Fokozatos fényerő-szabályozás

### **Tartósság**

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Dekoratív fémbevonat

A fémbevonat modern megjelenést kölcsönöz a lámpának.

## Erőteljes, irányított fénysugár

Írányítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

## Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

## Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

## Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 30 fok
- Színkonzisztencia: 5 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 60 mA
- Hatásfok: 57 lm/W

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,127 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 6,2 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Süllyesztett távolság: 3,15 cm
- Szélesség: 9 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

#### Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 107,4 mm
- A lámpa teljes fényárama: 450
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Fokozatos fényerő-szabályozás – ne  
használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 7

- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696173824
- Nettó tömeg: 0,13 kg
- Bruttó tömeg: 0,19 kg
- Magasság: 8,8 cm
- Hosszúság: 9,3 cm
- Szélesség: 9,3 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21  
Verzió: 0.232

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)