

PHILIPS

Dive süllyesztett
lámpa

Süllyesztett lámpák

2700 K

Nikkel

Fényerő-szabályozható;Vízálló



8718699755959



Kiváló minőségű tompítható fényével tökéletes megvilágítás érhető el.

A Philips szabályozható, LED-es süllyesztett szpotlámpáival könnyedén tompíthatja a mindennapi ragyogó fényt kényelmes erősségűre.

Illessze belső teréhez.

- Dekoratív fémbevonat

Fényhatás

- Erőteljes, irányított fénysugár

Biztonság

- Nedvességálló

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- szabályozható

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Dekoratív fémbevonat

A fémbevonat modern megjelenést kölcsönöz a lámpának.

Erőteljes, irányított fénysugár

Íranyítsa a fényt tárgyakra, egy étkezőasztalra vagy más belső elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy adott stílusjegyre.

Nedvességálló

A nedvességáll kialakításnak köszönhetően a terméket használhatja fürdőszobában, konyhában, erkélyen vagy más olyan helyeken, ahol a nedvesség lecsapódhat.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

szabályozható

Változtassa meg a környezete hangulatát a LED fényerejének csökkentésével – a ragyogó fehér fénytől a hangulatos izzásig – akárcsak a hagyományos lámpáknál.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 10 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba, Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, Vízálló

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 29 mA
- Hatásfok: 64 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,114 kg
- Kivágás hossza: 7.0 cm
- Kivágás szélessége: 7.0 cm
- Magasság: 5,5 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Süllyesztett távolság: 1,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 350
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 5

- IP-kód: IP65/IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699755959
- Nettó tömeg: 0,34 kg
- Bruttó tömeg: 0,4 kg
- Magasság: 9 cm
- Hosszúság: 10,5 cm
- Szélesség: 18,7 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.216

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com