

PHILIPS

Filament fényforrás,
füstüveg, 11 W G93 E27

LED


1800 K

100 lm

15000 óra



8718699759698



A semmi máshoz nem fogható izzó

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Modern és elegáns kivitelükkel ezek a szabályozható fényerejű izzók a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Ideális választás a dekoratív lámpatestekhez

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

Fénypontok

Arra tervezve, hogy kíméletes legyen a szemmel



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Ideális választás a dekoratív lámpatestekhez

A gömb formájú LED-es Philips fényforrások modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például mennyezeti ventilátorokhoz és díszítő fényszalagokhoz.

Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílusos nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: füstüveg
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 14,2 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +40 °C

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 100 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 818 | CCT of 1800K
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 1800 K
- Fényáram: 100 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 50 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 50 lm/W
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Termék megnevezése: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.54

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 2 W
- Teljesítmény: 11 W
- Teljesítményfelvétel: 2 W

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 14,2 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000 h

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz
- Szabályozható: Nem
- Fejelés – foglalat: E27

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699759698
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 18,2 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2025-02-28
Verzió: 0.662

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com