

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás 15 W T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15000 óra



8718699771935



Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Több, mint egyszerű világítás

- Hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz

Fénypontok

Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Speciális célokra használható készülékizzó

A Philips hűtőszekrény-fényforrások hűtőszekrényekben, fagyasztókban és hasonló, alacsony üzemi hőmérséklettel működő helyeken használhatók. Készülékfényforrásait egyszerűen lecserélheti hosszú élettartamú Philips hűtőszekrény-fényforrásokra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,9 cm
- Szélesség: 2,5 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 150 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 88 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Termék megnevezése: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 1,7 W
- Teljesítmény: 15 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,9 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391879

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699771935
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,02 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 2,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929001325718



Kiadás dátuma:
2024-09-18
Verzió: 0.466

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com