

# PHILIPS

Spot, 120 W, R7S

LED

3000 K


2000 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8718699773694



## szabályozható, lineáris LED lámpa 300 fokos fény sugarával

Ez az innovatív lineáris LED tökéletes helyettesítője a halogén R7S fejelésű lámpáknak, azonban az energiahatékonyság terén felülmúlja őket.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Hűvös, stimuláló fény

# Fénypontok

## 3500 K [LED-lámpák]



Ez a 3500 K színhőmérsékletű fényforrás hűvös, stimuláló fényt bocsát ki, ami tökéletes olvasáshoz vagy a hívogató környezet megteremtéséhez barátok fogadásakor.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 11,8 cm
- Szélesség: 2,9 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 2000 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

### Egyéb

- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 142 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Termék megnevezése: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.8
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 14 W
- Teljesítmény: 120 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): D

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 11,8 cm

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 397582

8718699773694

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718699773694
- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Bruttó tömeg: 0,11 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21  
Verzió: 0.449

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)