

# PHILIPS

Spot, 40 W, GX53

LED

2700 K

500 lm

15000 óra



8718699773717



## Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

A Philips normál LED-es fényforrások általános beltéri világításhoz tökéletes, minden bevilágító fényt biztosítanak.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, így meleg, nyugodt környezetet biztosít, amely tökéletes a lazításhoz. A 2700 K-es fény ideális az otthoni fények kialakításához

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: GX53
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 2,6 cm
- Szélesség: 7,5 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 500 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 90 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Termék megnevezése: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 5,5 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 2,55 cm

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391874

8718699773717

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699773717
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg

- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929001264503



Kiadás dátuma:  
2024-09-06  
Verzió: 0.367

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)