

PHILIPS

Spot 20 W MR11
GU4

LED

2700 K

184 lm

25 000 óra



8718699774059



Fedezze fel a melegfehér LED-fényt

A Philips LED fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult, elegáns kivitelével ez a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítője.

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világításra tervezve

- Szemnyugtató hatású

Fénypontok

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

Szemnyugtató hatású



Közismert tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítást hozhat otthonába, amely kíméli a szemet, és megteremt a lakótér tökéletes hangulatát.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű spot
- Foglalat/fejelés: GU4
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Bulb Material: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 4 cm
- Szélesség: 3,6 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 184 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 80 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Termék megnevezése: LEDClassic
20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 12V AC electronic V
- Teljesítmény: 2,3 W
- Teljesítmény: 20 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 3,95 cm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 400 cd

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 391909

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699774059
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 3,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2025-01-22
Verzió: 0.345

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com