

# PHILIPS

Spot, 60 W, R7S

LED

3000 K

810 lm

15000 óra



8719514303812



## Fedezze fel a meleg fehér LED-fényt!

A Philips LED-fényforrások gyönyörű, meleg fehér fényt árasztanak, ráadásul kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult és elegáns kivitelükkel a hagyományos matt izzók tökéletes helyettesítői.

### Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

### Válasszon fenntartható megoldást

- Akár 80%-os energiamegtakarítás

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világitást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

# Fénypontok

## A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, amely meleg, nyugodt, lazításhoz tökéletes környezetet biztosít. Ez a 2700 K-es

fényforrás ideális az otthoni világításhoz.

## Akár 80%-os energiamegtakarítás



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságának előnyét, a fényminőség legkisebb romlása nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével legalább 80%-os azonnali energiamegtakarítás érhető el.

## Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Bulb Material: Műanyag

## Fényforrás méretei

- Magasság: 11,8 cm
- Szélesség: 1,5 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 8 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 810 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 112 lm/W

#### Csomagolási információk

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Termék megnevezése: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

#### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 7,2 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E

#### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 11,8 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 624213

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514303812
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-02-21  
Verzió: 0.389

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)