

# PHILIPS

Spot, 60 W, R7S

LED

4000 K

850 lm

15000 óra



8719514303850



## Ismerős fénysugár innovatív kivitelben

Ez a hálózati feszültségű LED-kapszula fényforrás ragyogó fehér fényt biztosít minden irányban.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Szemnyugtató hatású

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A halogénspothoz hasonló forma és méret

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

# Fénypontok

**Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**A halogénreflektorok helyett**



Gyönyörűen formált kialakítású és megszokott formájú, modern, LED-es kapszula fényforrás. A hagyományos halogénspotok tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

**15 000 óra névleges átlagos élettartam**



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: R7s
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Bulb Material: Műanyag

### Fényforrás méretei

- Magasság: 11,8 cm
- Szélesség: 1,5 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 8 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 850 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 840 | CCT of 4000K

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 118 lm/W

#### Csomagolási információk

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Termék megnevezése: LED 60W R7S 118mm CW ND SRT4

#### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 7,2 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E

#### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 11,8 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 624211

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514303850
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-02-21  
Verzió: 0.367

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)