

PHILIPS

Filament fényforrás,
borostyánsárga 28 W
G200 E27

LED


1800 K

300 lm

15000 óra



8719514313842



Modern LED-lámpa a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

Fénypontok

Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílust és nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gömb alakú
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Borostyánsárga
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 28,6 cm
- Szélesség: 20,2 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +45 °C

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 300 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 0.5 s
- Színkód: 818 | CCT of 1800K
- Korrelált színhőmérséklet (névl.): 1800 K
- Fényáram: 300 lm
- Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 66 lm/W

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 66 lm/W
- CE jelölés: Igen
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Termék megnevezése: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Energiaellátás

- Teljesítménytényező (tört): 0.7

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 4,5 W
- Teljesítmény: 28 W
- Teljesítményfelvétel: 4,5 W

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 28,6 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 15 000 h

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz
- Villogás (PstLM): 1
- Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz
- Szabályozható: Nem
- Fejelés - foglalat: E27

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514313842
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Bruttó tömeg: 0,7 kg
- Magasság: 32 cm
- Hosszúság: 22,5 cm
- Szélesség: 22,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929002983901



Kiadás dátuma:
2024-06-19
Verzió: 0.337

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com