

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás, borostyánsárga  
15 W B35 E14


LED

1800 K

136 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514315976



## Modern LED-lámpa a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

### **Szabályozható, kellemes meleg fehér fény**

- Barátságos és hívogató hangulatot biztosít a szobában a kellemes meleg fehér fényekkel, amelyek szabályozhatók, így megteremtheti a meghitt atmoszférát.

### **Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki**

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

# Fénypontok

## Szabályozható, kellemes meleg fehér fény



Fokozza otthona hangulatát extra meleg fehér fényvel, amelyet fokozatmentesen szabályozhat alkalmazással vagy a hangjával.

## Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílust és nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 9,5 cm
- Szélesség: 3,6 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 136 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 818 | CCT of 1800K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Dekoratív

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 54 lm/W

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514315976
- EOC: 871951431597600
- Termék megnevezése: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 2,5 W
- Teljesítmény: 15 W

## A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 9,5 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514315976
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929002983201



Kiadás dátuma:  
2024-06-26  
Verzió: 0.295

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)