

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás, átlátszó 40 W  
P45 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514324398



## Fedezze fel a szabályozható, meleg, fehér LED-fényt

A Philips átlátszó LED-kisgömb lámpák gyönyörű, ragyogó fényhatást biztosítanak kivételesen hosszú élettartam mellett. A felkapcsolva és lekapcsolva egyaránt gyönyörű fényforrás tökéletesen illik a kis méretű (E14) foglalatokkal rendelkező dekoratív lámpatestekhez.

### Válasszon fenntartható megoldást

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világitást

- Dekoratív lámpatestekhez tökéletes

# Fénypontok

## Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

## Dekoratív lámpatestekhez tökéletes



A Philips kisgömb LED-ek modern világítása ideális a dekoratív lámpatestekhez, például csillárokhoz, mennyezeti ventilátorokhoz, díszítő fényszalagokhoz és oszlopos kialakítású lámpákhoz.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kisgömb
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 8 cm
- Szélesség: 4,5 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 90
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 138 lm/W

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514324398
- EOC: 871951432439800
- Termék megnevezése: LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 3,4 W
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): D

## A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 8 cm

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1109144

8719514324398

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514324398
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg

- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929003013101



Kiadás dátuma:  
2024-06-15  
Verzió: 0.359

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)