

PHILIPS

Filament fényforrás,
borostyánsárga 50 W
ST64 E27

LED

2200 K


640 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8719514337794



Modern LED-es izzó a lakásba

A Philips LED-es izzó gyönyörű, extrameleg árnyalatú fehér fényt ad, kivételesen hosszú élettartamú, és azonnal jelentős energiamegtakarítás érhető el vele. A tűzhöz hasonló színhőmérsékletével tökéletes választás, ha otthonos hangulatot szeretne teremteni.

Szabályozható, kellemes meleg fehér fény

- Barátságos és hívogató hangulatot biztosít a szobában a kellemes meleg fehér fényekkel, amelyek szabályozhatók, így megteremtheti a meghitt atmoszférát.

Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Be- és kikapcsolva is remekül mutat

Fénypontok

Szabályozható, kellemes meleg fehér fény



Fokozza otthona hangulatát extra meleg fehér fényvel, amelyet fokozatmentesen szabályozhat alkalmazással vagy a hangjával.

Be- és kikapcsolva is remekül mutat



„Ez a gyönyörű, látható izzószállal rendelkező lámpa stílust és nosztalgiát visz bármilyen szobába. Be- és kikapcsolva is remekül mutat.”

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 14 cm
- Szélesség: 6,4 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200 K
- Névleges fényáram: 640 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 822 | CCT of 2200K

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Dekoratív

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 110 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Termék megnevezése: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 5,8 W
- Teljesítmény: 50 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 14 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 574379

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514337794
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003061668



Kiadás dátuma:
2024-06-26
Verzió: 0.306

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com