

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
átlátszó, 60 W A60 E27

Ultra-hatékony

3000 K

840 lm

50 000 óra

Light that's **easy**  
on your eyes



\*Designed for the comfort of your eyes.  
See below for more information.

8719514343788



## Az átlátszó LED gyertyaizzók mostantól fényárba borítják otthonát

A Philips LED-es izzók gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult, elegáns kivitelükkel a hagyományos átlátszó izzók tökéletes helyettesítői.

### Válasszon fenntartható megoldást

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is
- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

### Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Klasszikus üveg LED

# Fénypontok

## **Akár 90%-os energiamegtakarítás**

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

## **Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart**

Akár 50 000 óras élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

## **Átlátszó üveg forma**

Tetszetős külső és kiszámítható teljesítmény. Klasszikus átlátszó üveg forma, amely a hagyományos izzók gyönyörűen ragyogó fényét bocsátja ki, így tökéletesen illik otthonába.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 10,5 cm
- Szélesség: 6 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 500 000
- Névleges élettartam: 50 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Névleges fényáram: 840 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 830 | CCT of 3000K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient, EyeComfort

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 210 lm/W

## Csomagolási információk

- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Termék megnevezése: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 4 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A

## A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,5 cm

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1370029

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514343788
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929003066701



Kiadás dátuma:  
2024-06-21  
Verzió: 0.360

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)