

# PHILIPS

Bridge falilámpa 15 W  
E27, fényforrás nélkül

Ecomoods

Fényforrás nélkül

Antracit

Vízálló



8719514385801



## Takarékosság stílusosan

Élvezze a lustálkodós estéket a kertben ezzel az elegáns, antracitszükre kültéri falilámpával! A meleg fehér fényel hívogató lámpa ideális az általános kerti világításhoz. Az építészeti elemek hangsúlyozása mellett fantasztikus légkör kialakítására is kiváló.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Akár 80%-os energiamegtakarítás
- Különösen hosszú élettartamú fényforrás
- Masszív és megbízható kialakítás kiváló minőségű anyagokból

### Vigyen stílust kertjébe

- Stílusos és modern forma az Ön kertje számára
- Van szeme a részletekhez? Páratlan minőségű elegáns anyagok
- Alkalmazási területek széles választéka

### Kösse össze a hangulatot a kényelemmel

- Meleg és barátságos fehér fény

### Különleges jellemzők

- IP 44, szabadtéri használatra tervezett

# Fénypontok

## Energiatakarékos



A Philips kültéri termékek széles választékot biztosítanak az elérhető árú világítástechnikai termékek piacán – modern forma ötvözve a legújabb energiatakarékos technológiával. Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest. Az eredmény egy nem csupán az Ön zsebe, de a Föld szempontjából is előnyös választás.

## Különösen hosszú élettartamú fényforrás



Tartozék Philips fényforrás különösen hosszú, akár 20 000 óra élettartammal.

## Kiváló minőségű anyagok



Tartósságra tervezve. A Philips kültéri lámpakollekció minden egyes darabja kiváló minőségű anyagokból és elemekből áll, hogy minden termék ellenálljon a kültéri időjárási viszonyoknak.

## Stílusos és modern forma

A Philips modern formája, az egyben stílusos és letisztult tervezés tökéletesen beleolvad a kert vagy a terasz világába, így mind éjjel, mind pedig nappal gyönyörű megjelenést kölcsönöz a termékválaszték egésze számára. Lámpák széles választékából válogathat, így biztosan talál az Ön kültéri területéhez illő és az Ön ízlésének megfelelő terméket.

## Van szeme a részletekhez?




Minden egyes darab olyan kiemelkedő minőségű és a használatnak ellenálló alkatrészekből áll, mint pl. sajtolt alumínium és rozsdamentes acél.

## Széles alkalmazási terület

Ideális kültéri világítás kertekhez, teraszokhoz, járdákhoz és erkélyekhez. A Philips kültéri termékcsalád által kínált fali, oszlopos, mennyezeti és sétányvilágítás este is kellemes, megnyugtató légkört teremt, valamint sötétedés után is megfelelő látási viszonyokat biztosít.

## Meleg és barátságos fehér fény



A Philips kültéri lámpák mindegyike gyönyörű meleg és barátságos fényt ad. A fény színhőmérséklete 2700 kelvin. Emellett kellő mennyiségű fényt is biztosít a jó láthatósághoz, így az esti órákban is kedvére használhatja a kültéri területeket, miközben nyugodtan pihenhet, tudva, hogy egész éjjel biztonságban van.

## Szabadtéri használatra tervezett



Az IP44 védelem azt jelenti, hogy ezeket a termékeket kültéri használatra tervezték, így biztos lehet benne, hogy a kültéri lámpák beragyogják majd a kertet, akár esik, akár fúj.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
  - Kert és terasz
  - Stílus: Kortárs
  - Típus: Fali lámpák
  - EyeComfort: Nem
  - Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,889 kg
- Magasság: 21,2 cm
- Hosszúság: 11,8 cm
- Szélesség: 10,1 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 10 000 h
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514385801
- Nettó tömeg: 0,89 kg
- Bruttó tömeg: 1,23 kg
- Magasság: 25,6 cm
- Hosszúság: 11,8 cm
- Szélesség: 13,2 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-20  
Verzió: 0.322

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)