

# PHILIPS

Gyertya formájú  
fényforrás, átlátszó 12 W  
S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15000 óra



8719514441415



## A semmi máshoz nem fogható izzó

A Philips LED-es izzók gyönyörű, meleg fehér fényt, kivételesen hosszú élettartamot és azonnali, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak. Letisztult, elegáns kialakításukkal a hagyományos átlátszó izzók tökéletes helyettesítői.

### Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

### Teremtse meg az otthona számára megfelelő világitást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

# Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**Egyszerű LED mindennapos használatra**

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: S26
- Foglalat/fejelés: E14
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Fényforrás méretei

- Magasság: 6,1 cm
- Szélesség: 2,6 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 270 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 110 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 110 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Termék megnevezése: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: 230 V
- Teljesítmény: 1 W
- Teljesítmény: 12 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): E

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 6,1 cm

### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1031263

8719514441415

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514441415
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,02 kg

- Magasság: 14,7 cm
- Hosszúság: 3 cm
- Szélesség: 7,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003501101



Kiadás dátuma:  
2024-09-06  
Verzió: 0.289

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)