

PHILIPS

Fényárvilágítás

ProjectLine

20 W

3000 K-es meleg fehér fény

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954403



Profi minőség projektjéhez

Vízálló, robusztus LED-ek kültéri használatra. A Projectline fényárvilágítás hozzájárul az energiatakarékossághoz és robusztus, mivel fémből készül és időjárás elleni védelmet is kapott. Ideális (köz)épületek előtti/mögötti területek, például parkolók, autóbeállók, kertek vagy munkaterületek megvilágítására.

Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

Tartósság

- Hosszú, akár 35 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

Hosszú, akár 35 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 35 000 óras élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Ház színe: Fekete
- Ház anyaga: Alumíniumöntvény
- Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó
- Optikai búra/lencse anyaga: Hőkezelt üveg
- Optikai búra/lencse formája: Lapos
- Optikai búra típusa: Üveg

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +50 °C

Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: -

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 830 meleg fehér
- Korrelált színhőmérséklet (névl.): 3000
- Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia: 0
- Kezdeti színérték: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Lámpacsatlád kódja: LED
- Fényforrás fényrendszerének típusa: LED
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényugarának fényeloszlása: 110°
- Fényáram: 1 800 lm
- Optikai anyag: Üveg
- Optikai típus – kültéri: Szimmetrikus
- Reflektor anyaga: Polikarbonát
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 90 lm/W
- Felfelé irányuló fényhányados: 0

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Hotel és étterem
- Extra funkciók: ProjectLine

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: CE-jelölés
- ENEC jel: -
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fotobiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiológiai kockázati specifikáció: 0,2 m

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlöké: 0,45
- Indulási idő: 0,066
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítményfelvétel: 20 W
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 29
- Teljes hossz: 140
- Teljes szélesség: 125

Műszaki adatok

- Kábel: 0,3 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: Tápkábelek
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %
- Meghajtó/tápegység/transzformátor: -
- Előtét mellékelve: Igen
- Hatékonyan megvilágított terület: 0,006
- Rögzítőanyag: Acél
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Por és víz elleni védelem kódja: IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Fényáram-megmaradás 35 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: 70
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK06 | 1 J-ig
- Rögzítőeszköz: Állítható rögzítőelem
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón: 104
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)
- Szabályozható: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514954403
- Nettó tömeg: 0,27 kg
- Bruttó tömeg: 0,31 kg
- Magasság: 4 cm
- Hosszúság: 14,3 cm
- Szélesség: 13,2 cm
- Cikkszám (12NC): 911401862384



Kiadás dátuma:
2024-09-06
Verzió: 0.218

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com