

PHILIPS

Fényárvilágítás

ProjectLine

150 W

3000 K-es meleg fehér fény

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



13500
lm

150W

3000K

LED

35.000h
IP65

REAL
PRO
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954472



Profi minőség projektjéhez

Vízálló, robusztus LED-ek kültéri használatra. A Projectline fényárvilágítás hozzájárul az energiatakarékossághoz és robusztus, mivel fémből készül és időjárás elleni védelmet is kapott. Ideális (köz)épületek előtti/mögötti területek, például parkolók, autóbeállók, kertek vagy munkaterületek megvilágítására.

Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

Tartósság

- Hosszú, akár 35 000 órás élettartam

Fénypontok

Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

Hosszú, akár 35 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 35 000 óras élettartamot biztosít.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Ház színe: Fekete
- Ház anyaga: Alumíniumöntvény
- Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó
- Optikai búra/lencse anyaga: Hőkezelt üveg
- Optikai búra/lencse formája: Lapos
- Optikai búra típusa: Üveg

Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +50 °C

Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: -

Garancia

- Jótállási idő: 2 év

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 830 meleg fehér
- Korrelált színhőmérséklet (névl.): 3000
- Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia: 0
- Kezdeti színérték: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Lámpacsatlád kódja: LED
- Fényforrás fényrendszerének típusa: LED
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fénysugarának fényeloszlása: 110°
- Fényáram: 13 500 lm
- Optikai anyag: Üveg
- Optikai típus – kültéri: Szimmetrikus
- Reflektor anyaga: Polikarbonát
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 90 lm/W
- Felfelé irányuló fényhányados: 0

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hotel és étterem, Kert és terasz
- Extra funkciók: ProjectLine, Vízálló

Egyéb jellemzők

- CE jelölés: CE-jelölés
- ENEC jel: -
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fotobiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiológiai kockázati specifikáció: 0,2 m

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: 220–240
- Induló áramlökés: 2,25
- Indulási idő: 0,093
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

Energiafogyasztás

- Teljesítményfelvétel: 150 W
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 41
- Teljes hossz: 385
- Teljes szélesség: 298

Műszaki adatok

- Kábel: 0,6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: Tápkábelek
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %
- Meghajtó/tápegység/transzformátor: -
- Előtét mellékelve: Igen
- Hatékonyan megvilágított terület: 0,07
- Rögzítőanyag: Acél
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Por és víz elleni védelem kódja: IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Fényáram-megmaradás 35 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: 70
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK06 | 1 J-ig
- Rögzítőeszköz: Állítható rögzítőelem
- Előtét egységek száma: 1 egység
- Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón: 14
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály
- Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)
- Szabályozható: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514954472
- Nettó tömeg: 2,53 kg
- Bruttó tömeg: 2,66 kg
- Magasság: 4,4 cm
- Hosszúság: 39,3 cm
- Szélesség: 32,6 cm
- Cikkszám (12NC): 911401863084



Kiadás dátuma:
2024-09-06
Verzió: 0.216

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com