

# PHILIPS

Vízálló

ProjectLine

150 cm

4000 K-es természetes fehér  
fény

5400 lm

8719514955431



## Profi minőség projektjéhez

Víz- és időjárásálló, robusztus LED lámpák professzionális használatra. A ProjectLine Waterproof fényforrások robusztus felépítésűk (IK06), porvédettek, és minden irányból védettek a fröccsenő víztől (IP65 védelem). Falra (vízszintesen) és mennyezetre szerelhetők, illetve felfüggeszthetők. Meleg fehér fényükkel ideálisak általános (munka)világításhoz, tárolóhelyekhez, garázsokhoz és pincékhez.

### Fenntartható választás

- Spóroljon az energiával a kapcsoló elfordításának pillanatától kezdve

### Válasszon kiváló minőségű fényt

- Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása állít

### Tartósság

- Hosszú, akár 35 000 órás élettartam

# Fénypontok

## Energiatakarékos

Minden Philips energiatakarékos készülék energiát takarít meg attól a pillanattól kezdve, hogy elfordítja a kapcsolót. Élettartamuk alatt kevesebb kW-ot használnak el, így alacsonyabb áramszámlát eredményeznek. Az energiatakarékosság mértéke

lámpatípusonként és technológiánként eltérő.

## Megbízható minőség

A Philips betartja a lámpák teljesítményére vonatkozó ígéreteit. Megbízhat abban, amit a Philips csomagolása a hagyományos izzólámpákkal egyenértékű fényáramról, élettartamról és teljesítményről állít.

## Hosszú, akár 35 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia akár 35 000 óras élettartamot biztosít.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Ház színe: Szürke és fehér
- Ház anyaga: Polikarbonát
- Optikai búra/lencse bevonata: Opál
- Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát

## Tartósság

- Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +35 °C

## Környezetvédelem

- Fenntarthatósági besorolás: -

## Garancia

- Jótállási idő: 2 év

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- A fényforrás sugárzási szöge: -
- Fényáram-tolerancia: +/-10%
- Színkód: 840 semleges fehér
- Állandó fénykibocsátás: Nem
- Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000
- Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Lámpatest fényeloszlása: 120°
- Fényáram: 5 400 lm
- Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható
- Optikai anyag: Polikarbonát
- Az optika típusa: Sugárzási szög 120°
- Reflektor anyaga: Polikarbonát
- Telített vörös (R9): >50
- Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C
- Stroboszkóp hatás (SVM): 1,6
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100 lm/W
- Egységesített káprázási besorolás (CEN): 27

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hotel és étterem
- Extra funkciók: ProjectLine, MultiColor Temperature

**Egyéb jellemzők**

- CE jelölés: Igen
- ENEC jel: -
- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen
- Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 0,2 m

**Energiaellátás**

- Bemeneti feszültség: 220-240
- Induló áramlökés: 6,5
- Indulási idő: 0,108
- Teljesítménytényező (tört): 0.9

**Energiafogyasztás**

- Átlagos CLO-teljesítményfelvétel: - W
- Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel: - W
- Teljesítményfelvétel: 54 W
- Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%

**A termék méretei és tömege**

- Teljes magasság: 44,5
- Teljes hossz: 1 498
- Teljes szélesség: 35,5

**Műszaki adatok**

- Kábel: 0,3 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
- Csatlakoztatás: 2 pólusú csatlakozóegység
- Meghajtó meghibásodási aránya 35 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén: 7,5 %
- Vezérlőfelület: -
- Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki)
- Előtét mellékelve: Igen
- Rögzítőanyag: -
- Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
- Villogás (PstLM): 1
- Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
- Por és víz elleni védelem kódja: IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett
- Hálózati frekvencia: 50 or 60
- Mech. behatások elleni védelem kódja: IK06 | 1 J
- Előtetegységek száma: 1 egység
- Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus): 65
- IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály
- Véletlenszerű váltásra alkalmas: Igen
- Szabályozható: Nem

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8719514955431
- Nettó tömeg: 0,53 kg
- Bruttó tömeg: 0,65 kg
- Magasság: 4,6 cm
- Hosszúság: 154 cm
- Szélesség: 3,8 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-18  
Verzió: 0.319

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)