

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
opál, 75 W A60 E27

Ultra-hatékony

2700 K

1095 lm

50 000 óra



8720169187856



## Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

LED-es Philips fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhető el az energiaköltségek terén, csökken a fényforrások cseréjének gyakorisága, és nem kell lemondania a jó minőségű világításról sem.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Szemnyugtató hatású

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Akár 90%-os energiamegtakarítás
- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

# Fénypontok

**Arra terveztük, hogy kíméletes legyen a szemmel**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**Akár 90%-os energiamegtakarítás**



Élvezze a LED-ek energiatakarékosságát a fényminőség áldozata nélkül. A meglévő hagyományos izzólámpák cseréjével akár azonnali 90%-os energiamegtakarítás érhető el.

**Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart**



Akár 50 000 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Fényforrás méretei

- Magasság: 10,4 cm
- Szélesség: 6 cm

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 50 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1095 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient, EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 210 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8720169187856
- EOC: 872016918785600
- Termék megnevezése: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE SRT4

#### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 5,2 W
- Teljesítmény: 75 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A

#### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,4 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1442619

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169187856
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,05 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-11  
Verzió: 0.457

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)