

# PHILIPS


Filament fényforrás,  
borostyánsárga 25 W B35  
E14

LED

1800 K

250 lm

15000 óra



8720169191495



## Látványosnak tervezve

Az új Deco kollekciónak a (meleg) fehér fény és a karcsú, minimalista világítás tökéletes keverékével varázsolja át otthonát.

### Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fénycsövek – Akár 15 évig kitartanak
- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

### Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki

- Vintage stílusú LED

# Fénypontok

## Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

## 15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fénycsövek gyakori cseréjével járó gondot, és tökéletes világítási megoldást élvezhet több mint 15 éven át.

## Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

## Vintage (2000 K és 2200 K)

Kombinálja a hagyományos fényforrások klasszikus megjelenését a LED technológia előnyeivel. A LED-világítószálat tartalmazó Philips Vintage fényforrással egyszerre kapja meg a stílust, amit szeret, és az energiahatékonyságot, amit elvár. A régmódi izzólámpák hagyományos színét és borostyán fényét adja. A fényforrás átlátszó, borostyánsárga színezetű üvege, a sárgaréz bevonatú foglalat és a retró stílusú LED-világítószál vintage hangulatot kölcsönöz otthona dekoratív világításának. A szövevényesen csavarodó világítószál kellemes, meleg színű fényt bocsát ki.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Borostyánsárga
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 9,7 cm
- Szélesség: 3,5 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 1800 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 818 | CCT of 1800K

**Egyéb**

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Dekoratív

**Egyéb jellemzők**

- Hatásfok: 80 lm/W

**Csomagolási információk**

- EAN: 8720169191495
- EOC: 872016919149500
- Termék megnevezése: LED B35 25W  
1800K E14 NDSRT Amber 1PF

**Energiafogyasztás**

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 230 V
- Teljesítmény: 3,1 W
- Teljesítmény: 25 W

**A termék méretei és tömege**

- Hosszúság: 9,7 cm

**Műszaki adatok**

- Frekvencia: 50-60 Hz

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8720169191495
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929003628901



Kiadás dátuma:  
2024-06-28  
Verzió: 0.353

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)