

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
borostyánsárga 25 W P45  
E14

LED

2200 K

250 lm

15000 óra

Fényerő-szabályozás



8720169191617



## Látványosnak tervezve

Az új Deco kollekció a (meleg) fehér fény és a karcsú, minimalista világítás tökéletes keverékével varázsolja át otthonát.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 10 évig kitart

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

### **Látványra tervezve – be- és kikapcsolva is remekül néz ki**

- Vintage stílusú LED

# Fénypontok

## 10 950 óra névleges átlagos élettartam

Akár 10 950 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 10 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

## Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

## Akár 90%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

## Vintage (2000 K és 2200 K)

Kombinálja a hagyományos fényforrások klasszikus megjelenését a LED technológia előnyeivel. A LED-világítószálat tartalmazó Philips Vintage fényforrással egyszerre kapja meg a stílust, amit szeret, és az energiahatékonyságot, amit elvár. A régmódi izzólámpák hagyományos színét és borostyán fényét adja. A fényforrás átlátszó, borostyánsárga színezetű üvege, a sárgaréz bevonatú foglalat és a retró stílusú LED-világítószál vintage hangulatot kölcsönöz otthona dekoratív világításának. A szövevényesen csavarodó világítószál kellemes, meleg színű fényt bocsát ki.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Csak specifikus fényerő-szabályozókkal
- Fényforrás kialakítása: Borostyánsárga
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Fényforrás méretei

- Magasság: 8 cm
- Szélesség: 4,5 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 20 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200 K
- Névleges fényáram: 250 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 822 | CCT of 2200K

## Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Dekoratív

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 83 lm/W

#### Csomagolási információk

- EAN: 8720169191617
- EOC: 872016919161700
- Termék megnevezése: LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

#### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 230 V
- Teljesítmény: 3 W
- Teljesítmény: 25 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): G

#### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 8 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1430265

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169191617
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929003627201



Kiadás dátuma:  
2024-06-28  
Verzió: 0.378

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.