

# PHILIPS

Filament fényforrás,  
átlátszó, 60 W ST64 E27

Ultra-hatékony


2700 K

840 lm

50 000 óra



8720169202689



## Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

LED-es Philips fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhető el az energiaköltségek terén, csökken a fényforrások cseréjének gyakorisága, és nem kell lemondania a jó minőségű világításról sem.

### **Kiváló minőségű fényforrás**

- Szemnyugtató hatású

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is
- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

# Fénypontok

**Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek**



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

**Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart**

Akár 50 000 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

**Akár 90%-os energiamegtakarítás**

A LED-technológia akár 90%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

## Műszaki adatok

### A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

### Fényforrás méretei

- Magasság: 14 cm
- Szélesség: 6,4 cm

### Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 50 000 h

### Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 840 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

### Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: UltraEfficient, EyeComfort

### Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 210 lm/W

### Csomagolási információk

- EAN: 8720169202689
- EOC: 872016920268900
- Termék megnevezése: LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4

### Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 4 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A

### A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 14 cm

#### Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1442639

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169202689
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg
- Magasság: 17,7 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 7,5 cm
- Cikkszám (12NC): 929003642401



Kiadás dátuma:  
2024-06-01  
Verzió: 0.397

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)