

PHILIPS

Fényforrás 100 W
A60 E27

LED

4000 K

1521 lm

15000 óra



8720169253155



Modern LED-es izzó a lakásba

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Megbízhat abban, ami a Philips csomagolásán olvasható.
- Nem tartalmaz higanyt

Fénypontok

Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

UV- és IR-sugárzás nélkül

A fényugár nem tartalmaz infravörös fényt, ami azt jelenti, hogy nem sugároz hőt, és mivel nincs ultraibolya fény sem, a szövetek és tárgyak, amelyeket ez a fény megvilágít, nem fakulnak ki.

Nem tartalmaz higanyt

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 12 cm
- Szélesség: 6 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 180 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1521 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 840 | CCT of 4000K

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 117 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169253155
- EOC: 872016925315500
- Termék megnevezése: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 13 W
- Teljesítmény: 100 W

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 12 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169253155
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,06 kg
- Magasság: 14,9 cm
- Hosszúság: 6,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929002306995



Kiadás dátuma:
2024-06-24
Verzió: 0.321

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com